

Garant
Ištekimo įrankių rinkinys HSS, kairiniai

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260335
GTIN	4045197653062
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	AH0810H SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	AH1012K SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	AH1216M SDUCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	12,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	15,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	19,5 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm

Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis L ₄	8 mm
Kakliuko plotis L ₄	10 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/07 mm	260333 1216/07
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 8/07 mm	260333 8/07
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 1012/07 mm	260333 1012/07
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 0810/07 mm	260333 0810/07

