

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	32 mm
Laikiklio ISO kodas	AH25R SDUCR/L11
Iškyšos ilgis L_1	125 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500