



**KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekiniui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, trumpas, Ø Dmin – Ø Dmax: 24-32mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236680 24-32
GTIN	4047109261587
Produktų klasė	24F

## Aprašymas

### Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekiniui plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Grežiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

### Pastaba:

**Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.**

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

### Užsakymo pavyzdys:

1x Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekiniui plokštei G01.

2x Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis tekiniui plokštei.

10x Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	45 mm
Ø ribos D <sub>min</sub> -D <sub>maks.</sub>	24 - 32 mm

ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	6 mm
Modelis	trumpas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pragrėžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekimo galvutei α = 90°Glotnūs apdirbimas Laikiklis 24-32	236688 24-32
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekimo galvutei α = 80°Rupūs apdirbimas Laikiklis 24-32	236685 24-32
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekimo galvutei α = 80°Rupūs apdirbimas Laikiklis 24-32	236684 24-32
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekimo galvutei α = 90°Rupūs apdirbimas Laikiklis 24-32	236686 24-32