



## Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Produktų klasė	25U

### Aprašymas

#### Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

ISO kodų laikiklis: A10L SDUCR/L07

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 0702..

Mažiausias pragręžimo Ø D<sub>min</sub>: 14 mm

Darbinės dalies ilgis L<sub>3</sub>: 8,7 mm

### Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8,7 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 0702..
ISO kodų laikiklis	A10L SDUCR/L07
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm

Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas	269407
Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500