



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 20 mm

ISO kodų laikiklis: A20R SDUCR/L11

Reguliuojamas kampas κ: 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 11T3

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 27 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 16,5 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	16,5 mm
ISO kodų laikiklis	A20R SDUCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 3
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 11T3
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Užveržimo varžtas Tipas 3	269022 3
Užveržimo varžtas	269406
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500