

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
0810/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	22 mm
Kakliuko plotis L_4	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0810H SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD

Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500