

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A25R SDUCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500