


SNMG 120408, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120408 CA510 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PS
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA510

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui