

Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui