

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260342 32/11 |
| GTIN | 4045197656049 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 40 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A32S SDUCR/L11 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 |
| Atraminė plokštelė | 269005 3 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 22 mm |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Atraminės plokštelės varžtas | 269013 2 |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 31 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8 | 269028 8 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Atraminė plokštelė Tipas 3 | 269005 3 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |