



## Moduliniai spaustuvai, Žiaunų plotis A: 200/3mm

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362110 200/3
GTIN	4067263107149
Produktų klasė	32P

### Aprašymas

#### Modelis:

- Automatinis spaustuvas su tempimo žemyn žiaunomis.
- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užveržimo tarpo nustatymas.
- Su grūdintu įdėklų HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ruošinio atrama, 2 T formos bazavimo kaladėlės panašios į Nr. 362160 dyd. 18/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas vidiniams šešiabriauniams varžtams, 4 prispaustuvasi.

#### Pastaba:

Kitas prizminio griovelio kaladėles žr. Nr. 362160.

### Techninis aprašymas

Prizminis griovelis išilgai l	16 mm
Bendras ilgis L	595 mm
Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Žiaunų aukštis C	65 mm
Užveržimo ribos b	300 mm
Žiaunų plotis A	200 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 200
Svoris	69 kg
Korpuso aukštis G	70 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

