



Moduliniai spaustuvai, Žiaunų plotis A: 200/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- Automatinis spaustuvas su tempimo žemyn žiaunomis.
- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užveržimo tarpo nustatymas.
- Su grūdintu įdėklų HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su ruošinio atrama, 2 T formos bazavimo kaladėlės panašios į Nr. 362160 dyd. 18/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas vidiniams šešiabriauniams varžtams, 4 prispaustuvai.

Pastaba:

Kitas prizminio griovelio kaladėles žr. Nr. 362160.

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos b	400 mm
Svoris	74 kg
Korpuso aukštis G	70 mm
Prizminis griovelis išilgai l	16 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 200
Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Žiaunų aukštis C	65 mm
Žiaunų plotis A	200 mm
Bendras ilgis L	695 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

