

HEDI

LED akumulatorinė patikros lempa



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081259
GTIN	4003644006090
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Akumulatorinė pailga lempa su pasukamu plastikiniu kabliu, įjungimo / išjungimo mygtuku ir 160 LED lempučių.

Ryškus apšvietimas pasiekiamas dėl 160 LED lempučių. Su įkrovikliu 230 V / 12 V ir automobiliniu įkrovimo kabeliu.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP apsaugos klasė: IP 20

ATEX zona: Nera

Šviesos srautas: 560 lm

Švietimo trukmė: 3 h

Akumuliatorių kiekis: 1

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	560 lm
IP apsaugos klasė	IP 20
Švietimo trukmė	3 h
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
ATEX zona	Nera
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė

