

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	A40T SDUCR/L11
Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	49 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L_2	39 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500