


SNMG 120408, Rūšis: CA6525

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251254 CA6525 |
| GTIN | 4960664471874 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

SNMG 120408 CA6525 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: CA6525
 Drožlialaužis: MS
 Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------------|
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožlialaužis | MS |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pastūma f | 0,1 - 0,35 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 0,8 - 4 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Kietlydinys | CA6525 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 220 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |