

Garant**Siauras hidraulinis griebtuvas Master Chuck, SK 40 A = 120, Užveržimo ØD1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302073 12
GTIN	4067263108221
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūriui pagal DIN 69882-8).**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Galima naudoti pereinamąsias įvoves.**
- **Atsparus temperatūrai iki 120°C daugiau nei 4 valandas.**
- **Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidraulinio griebtuvu.**
- **Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.**
- **Patentuota nauja hidraulinė prispaudimo sistema – patikimas, ilgaamžis aukščiausios kokybės įrankis.**

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje. **Visur, kur reikia mažesnių matmenų.** Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvovės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
-----------------------------	-------

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Išorinis Ø D	32 mm
Laikiklis	SK 40 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas