



KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, ilgas, Ø Dmin – Ø Dmax: 83-124mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236682 83-124
GTIN	4047109262096
Produktų klasė	24F

Aprašymas

Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Gręžiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

Pastaba:

Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

Užsakymo pavyzdys:

1x Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštei G01.

2x Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei.

10x Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₂	16,5 mm
ABS® koto Ø D _s	80 mm
Bendras ilgis L _{viso}	155 mm
Ø ribos D _{min} -D _{maks.}	83 - 124 mm

Modelis	ilgas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pragrėžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis