

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 1604..
Kaištis	259049 6
Plokštelės dydis	16 mm
Spaustukas	259038 14
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 2525M16
Varžtų rinkinys	259023 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 32
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 32	259031 32
Kaištis Tipas 6	259049 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spaustukas Tipas 14	259038 14
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500