

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132906 8X1
GTIN	4067263108467
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT Master Tap Universal sriegiklis**, sukurtas naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

**Tolerancijos klasė ISO3X/6GX.** Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

**Techninis aprašymas**

Sriegio tipas	MF
Koto kvadratas □	4,9 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M 8×1
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Ašmenys	HSS E PM
Kiaurymės Ø	7 mm
Sriegio Ø	8 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio gylis	24 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	DIN 374
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		