

Garant GRIDLINE

Alcantara dirbtuvių vežimėlis ToolCar specialus leidimas, 20×16G, Stalčių skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914521 7
GTIN	4067263108566
Produktų klasė	90N

Aprašymas

Modelis:

Antracito spalvos specialaus leidimo ToolCar dirbtuvių vežimėlio skersiniai ir stūmimo rankena aptraukti Alcantara oda. Su bambuko darbastaliu ir nerūdijančio plieno lentele, ant kurios užrašytas vežimėlio serijos numeris. Šio specialaus leidimo yra tik 50 vienetų.

Su centriniu užrakinamu seifu / šoniniu skyriumi. 100 % pilnai ištraukiami stalčiai, kurių keliamoji galia 40 kg ir ištraukiamo fiksatoriumi. Su šoninėmis perforuotomis plokštėmis □ 9×9 mm, kiaurymės išdėstytos kas 37 mm GARANT easyFix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,

kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. **Skersiniai ir stūmimo rankena Alcantara odos.**

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:
šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75; Nr. 951731 – 951821 dyd. 125 ir Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Techninis aprašymas

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Svoris	87 kg
Gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Plotis	800 mm
Stalčių skaičius	7
Serija	Dirbtuvių vežimėlis ToolCar
Serija	ToolCar
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	16
Aukštis	1000 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/914521-7>

