

 **KOMET**

KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekinimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, trumpas, Ø Dmin – Ø Dmax: 64-91 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Produktų klasė	24F

Aprašymas

Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Grežiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

Pastaba:

Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

Užsakymo pavyzdys:

1× Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštei G01.

2× Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis tekinimo plokštei.

10× Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	70 mm
Ø ribos D _{min} -D _{maks.}	64 - 91 mm

ABS® koto Ø D _s	50 mm
Modelis	trumpas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pragrėžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80°Rupusis apdirbimas Laikiklis 64-91	236684 64-91
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80°Rupusis apdirbimas Laikiklis 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90°Glotnūs apdirbimas Laikiklis 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90°Rupusis apdirbimas Laikiklis 64-91	236686 64-91