

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, P25M, Pavadinimas, tipas W29: 42-010****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236740 42-010 |
| GTIN | 4047109059245 |
| Produktų klasė | 24T |

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,16 mm/aps,**Techninis aprašymas**

| | |
|---|--------------|
| Pavadinimas | 42-010 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,16 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 080404 |
| Kietlydinys | P25M |
| Tipas | ST900 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 300 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 160 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 130 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |