

**HOLEX®**
**WNMG 060408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252134 HBX130
GTIN	4045197665843
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

WNMG 060408 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4,5 mm
Drožlialaužis	MM
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Serija	eco-QT-/ eco tekimo peilis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.