

**WN. G 080404, Rūšis: CA510**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Produktų klasė	25E

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui