

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, P25M, Pavadinimas, tipas W29: 58-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236740 58-010
GTIN	4047109059818
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 120608

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,2 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	58-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 120608
Kietlydinys	P25M
Tipas	ST900
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		