



KOMET TwinKom® bazinis laikiklis su dviejų lizdų galvute tekimui be ašinio reguliavimo su ABS® kotu, ilgas, Ø Dmin – Ø Dmax: 24-32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236682 24-32
GTIN	4047109261594
Produktų klasė	24F

Aprašymas

Modelis:

- Dviejų reguliuojamų lizdų galvutė tekimo plokštelėms užtikrina našų kiaurymės apdirbimą giliai.
- Kompaktiška įrankių konstrukcija.
- Reguluojamas kūginis purkštukas tikslingam aušinimo skysčio padavimui į pjovimo briaunas.
- Gręžiant giliai, spiraliniai grioveliai puikiai pašalina drožles.
- Minimalus tepimas per 1 kanalą

Pastaba:

Laikikliai ir keičiamos plokštelės užsakomi atskirai.

Kiti modeliai ir dydžiai su ašiniu reguliavimu tiekiami pagal paklausimą.

Užsakymo pavyzdys:

1× Nr. 236680 dyd. 24–32 – dviejų lizdų galvutė tekimo plokštei G01.

2× Nr. 236684 dyd. 24–32 – laikiklis dviejų lizdų tekimo galvutei.

10× Nr. 236520 dyd. 18–010 – keičiamos plokštelės universaliam apdirbimui (rūšis BK8425).

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	32 mm
Iškyšos ilgis L ₂	7 mm
Ø ribos D _{min} -D _{maks.}	24 - 32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	70 mm

Modelis	ilgas
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	įkypas pagręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 90^\circ$ Glotnasis apdirbimas Laikiklis 24-32	236688 24-32
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 90^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 24-32	236686 24-32
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 80^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 24-32	236685 24-32
KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei $\alpha = 80^\circ$ Rupusis apdirbimas Laikiklis 24-32	236684 24-32