

**Garant**
**eco tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251402 20/16
GTIN	4045197657053
Produktų klasė	21U

## Aprašymas

### Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Padėties pasirinkimas skalės ribose užtikrina tikslų aušinimo skysčio perdavimą.

Aušinimo skystis optimaliai patenka ant pjovimo briaunos.

### Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: MTJNR/L 2020X16

tinkamos keičiamosios plokštelės: TN.. 1604..

Darbinės dalies ilgis  $L_4$ : 25 mm

Galvutės ilgis  $L_1$ : 32 mm

Bendras ilgis L: 91 mm

Varžtų rinkinys: 259023 1

## Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis $L_1$	32 mm

kaiščiu	259049 1
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Varžtų rinkinys	259023 1
Plokštelės dydis	16 mm
ISO kodų laikiklis	MTJNR/L 2020X16
Atraminė plokštelė	259031 31
Spaustukas	259038 1
tinkamos keičiamosios plokštelės	TN.. 1604..
Bendras ilgis L	91 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259023 1
Kaištis Tipas 1	259049 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Atraminė plokštelė Tipas 31	259031 31
Spaustukas Tipas 1	259038 1
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3