


WNMG 080412, Rūšis: CA6525

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080412 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,8 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	MS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui