

**WN. G 080408, Rūšis: CA6525**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WN. G 080408 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MS
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui