


WN. G 080404, Rūšis: CA6525


Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MS
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui