


KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, P25M, Pavadinimas, tipas W29: 24-000

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236740 24-000
GTIN	4047109069923
Produktų klasė	24T

Aprašymas
Tinka:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,14 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	24-000
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kietlydinys	P25M
Tipas	ST900
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		