

**WNMG 080412-Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 3 mm
Drožialaužis	WQ
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui