

**WN. G 080404, Rūšis: CA4515**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožialaužis	STD
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 360 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,7 mm/aps, retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4,2 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Kietlydinys	CA4515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui