


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, P40, Pavadinimas, tipas W29: 24-010**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236760 24-010
GTIN	4047109036451
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**
**Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:**

**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	24-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kietlydinys	P40
Tipas	ST900
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

