


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, P25M, Pavadinimas, tipas W29: 24-010**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236740 24-010 |
| GTIN             | 4047109036444 |
| Produktų klasė   | 24T           |

**Aprašymas**
**Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:**

**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Pavadinimas                               | 24-010       |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,14 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304  |
| Kietlydinys                               | P25M         |
| Tipas                                     | ST900        |
| Ašmenys                                   | HM           |
| Produkto rūšis                            | Gręžimas     |

**Vartotojo duomenys**

|                                 | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 300 m/min            | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 250 m/min            | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka            | 200 m/min            | P                |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka    | 160 m/min            | P                |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka    | 130 m/min            | P                |
| drėgnas, maks.                  | tinka            |                      |                  |