

**WN. G 080404, Rūšis: KW10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 400 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	AH
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	KW10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui