

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A20R SDUCR/L11
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500