

**WNMG 080416, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080416 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PS
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui