

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 25/11 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SDUCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500