



## DCGT 11T302, Rūšis: SP4019



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260373 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28D

### Aprašymas

DCGT 11T302 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 62

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,15 - 3 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Drožlialaužis	62
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	SP4019

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui