

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Atraminė plokštelė	269005 3
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S SDUCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	40 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L_2	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 3	269005 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500