


WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080404-Wiper CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: WQ

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Kietlydinys	CA510

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui