


**TNMG 160404, Rūšis: CA6525**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251472 CA6525 |
| GTIN             | 4960664513185 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Techninis aprašymas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,3 - 2 mm           |
| Pagrindinis naudojimas                        | M                    |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas  |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 60 - 220 m/min       |
| Drožlialaužis                                 | MQ                   |
| Pastūma $f$                                   | 0,05 - 0,25 mm/aps,  |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm               |
| Kietlydinys                                   | CA6525               |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys                                       | HM                   |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | TNMG 160404          |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 6                    |

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui