

**Ištekinimo įrankių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, dešininiai, Tipas: SET07****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Plastikinėje dėžėje.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A0810H SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	A1012K SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	A1216M SDUCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L ₁	22,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	27,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	40,5 mm

Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Kakliuko plotis L ₄	8 mm
Kakliuko plotis L ₄	10 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1012/07 mm	260342 1012/07
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/07 mm	260343 1216/07

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1012/07 mm

260343 1012/07

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/07 mm

260342 1216/07

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 0810/07 mm

260342 0810/07

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500