



Apsauginė alyva 3-36, 500 ml, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083025
GTIN	5412386006319
Produktų klasė	08E

Aprašymas

Modelis:

Valomasis ir apsauginis tepalas metaliniams paviršiams. Šalina nešvarumų sankaupas, **mažina drėgmę** ir sudaro ploną apsauginę plėvelę. Visas paviršius tampa tolygiai blizgus. Be silikono, dervų ir rūgščių. Leidžiamas sąlytis su maisto produktais NSF® H2.

Pastaba:

Skardinėje yra 500 ml (+ 25%).

Tiekiami ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas. Produktai su nedidele LP dujų dalimi ir todėl labai didelis veikliosios medžiagos kiekis – maždaug **95%**. Taip pasiekama maksimali galia.

Modelis: Purškiklis

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS02 degus

Pavojingumo klasė: 2.1

Purškimo antgalis: Standartas

Techninis aprašymas

Purškimo antgalis	Standartas
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02 degus
Spalva	mėlyna-žalia

UN numeris	UN1950
Tirpumas vandenyje	emulsin.
Virimo taškas	190 - 250 °C
Pavojingumo klasė	2.1
Užsiliepsnoj. temperat.	78 °C
Dinaminis klampumas	3,9 mPas
Laikymo temperatūra	15 - 50 °C
Talpa	0,5 l
Produkto pavadinimo požymis	500 ml ml
Modelis	Purškiklis
Produkto rūšis	Sistemos valiklis / valymo alyva