



Ištekinimo įrankių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, dešininiai, Tipas: SET11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:

Plastikiniame lagamine.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: A16Q SDUCR/L11

Laikiklio ISO kodas: A20R SDUCR/L11

Laikiklio ISO kodas: A25R SDUCR/L11

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 25 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 27 mm

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L11
Laikiklio ISO kodas	A20R SDUCR/L11
Laikiklio ISO kodas	A25R SDUCR/L11

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13,6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	18,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 14	269028 14
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	269420
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 25/11 mm	260342 25/11
	659957 500

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm
