

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251417 32/16 |
| GTIN | 4045197650962 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 22 mm |
| Svirtis | 259015 9 |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 40 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TN.. 1604.. |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 5 |
| Svirties varžtas | 259018 6 |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A32S PTFNR/L 16 |
| Atraminė plokštelė | 259031 34 |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 31 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| Koto Ø D_s | 32 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekimo gylis iki | 3xD |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3 | 259047 3 |
| Svirtis Tipas 9 | 259015 9 |
| Atraminė plokštelė Tipas 34 | 259031 34 |
| Svirties varžtas Tipas 6 | 259018 6 |
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5 | 259044 5 |
| Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |