

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui