

**Ištekimo įrankių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, kairiniai, Tipas: SET07****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**

**Tiekimo sudėtis:**  
Plastikinėje dėžėje.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A0810H SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	A1012K SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	A1216M SDUCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6,5 mm

Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22,5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	27,5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	8 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	10 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 0810/07 mm	260343 0810/07
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500