

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SDUCR/L07
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500